

Техническая спецификация закупаемых товаров

Наименование	Описание
<p>АВТОМАТИЧЕСКАЯ МОЕЧНАЯ МАШИНА ДЛЯ ЭНДОСКОПОВ</p>	<p>Оборудование предназначено для автоматической одновременной обработки двух гибких эндоскопов и должно обеспечивать окончательную очистку, дезинфекцию высокого уровня, ополаскивание и сушку эндоскопов в одном цикле обработки. Встроенные датчики контроля параметров процесса обработки, включая этапы подготовки дезинфектанта, рабочую температуру, давление в системе. Крышка моечной машины открывается с помощью ножной педали, исключая контакт персонала и эндоскопа с нестерильными поверхностями.</p> <p>Функции: Промывка поверхности эндоскопов, внутренних каналов и клапанов проточной жидкостью с дополнительной обработкой ультразвуком. Функция орошения каналов эндоскопов спиртом. Программируемое время промывки эндоскопов От 1 до 10 мин. Программируемое время дезинфекции эндоскопов От 0 до 60 мин. Возможность подогрева жидкости От 200С до 300. Функция принудительного слива жидкости. Встроенная проверка на герметичность эндоскопов. Проверка на герметичность: Выделение воздуха при создании избыточного давления внутри эндоскопа. Орошение спиртом: Автоматическое. Функция идентификации эндоскопов. Функция идентификации персонала. Встроенный принтер, выдающий распечатку результатов обработки. Система фильтрации воды и воздуха. Возможность дезинфекции высокого уровня и стерилизации с использованием 875 мг картриджами «АСЕСИДЕ». Требования к поступлению воды не менее 17 л/мин, не менее от 0.1 МПа до 0.5 МПа. Емкость моечной ванны не более 12л. Емкость бака для дезинфектанта не более 17,5л. Вес машины (без жидкости и эндоскопов) не более 120 кг. Наличие колес для транспортировки. Габариты: не более 450 (ширина) x 977 (высота) x 755 (глубина) мм.</p> <p>Условия эксплуатации: Температура окружающей среды: 10-40 °С (50-1 ДЮТ). Относительная влажность: 30-85%. Атмосферное давление: не менее 700-1060 гПа. Поток поступающей воды: 17 л/мин. или более. Водяное давление: от 0,1 до 0.5 МПа. Температура поступающей воды: до 25°С.</p> <p>Требования к электропитанию: Напряжение: 220 В переменного тока. Частота: 50 Гц. Сила тока на входе - 3,5 А (220 В). Колебания напряжения ±10%.</p> <p>Комплектация.</p> <p>Дезинфицирующее средство для моечной машины: Концентрированная надуксусная кислота с буферным</p>